



## Fresa per spallamenti a 90° MEV, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

### Descrizione tecnica

Ø Tagliente $D_c$	32 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max}$	26,25 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min}$	59 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max}$	62 mm
Numero taglienti Z	4
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	6 mm
Sporgenza totale $L_1$	32 mm
Vite inserto	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø Codolo $D_s$ h6	25 mm
Inserto adatto	TOMT060508
Angolo rampa $\alpha_{max}$	0,44 grado
Lunghezza complessiva $L_{compl}$	130 mm
Ø $D_3$	27 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229723 1
-----------------------------	----------