


**Garant**
**CC. T 060204, Tipo: HU7315-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 060204 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AF
Tolleranza	G
Codice ISO Inserto	CCGT 060204
Tipo	HU7315-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 600 m/min

Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Impiego principale	N
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura