

Garant**Alesatore NPT 1:16, NPT: 1/16****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 162650 1/16 |
| GTIN | 4067263912217 |
| Classe articolo | 110 |

Descrizione**Esecuzione:**

Per alesare senza interruzione fori già sgrossati a gradino o a cono. Non per fori cilindrici.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Lunghezza taglienti L_c | 17 mm |
| \varnothing Minimo D_3 | 5,95 mm |
| Quadro del codolo \square | 4,9 mm |
| Lunghezza complessiva L | 70 mm |
| Numero taglienti Z | 6 |
| \varnothing Codolo D_s | 6 mm |
| \varnothing Massimo D_2 | 7 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
| Materiale da taglio | HSS |
| Norma | Norma interna |
| Rapporto di conicit  | 1:16 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante |
| Colore collarino | senza |

Tipo di prodotto

Bit per viti con impronta
a croce Phillips**Dati utente**

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Olio | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |