

Garant**CC. T 09T304, Tipo: HU7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucioli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,5 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	AF
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	CCGT 09T302

Tolleranza	G
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Tipo	HU7315-1
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura