



Fresa per spallamenti a 90° MEV, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 25/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Descrizione tecnica

Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	45 mm
Inserto adatto	TOMT060508
Lunghezza complessiva L _{compl.}	35 mm
Angolo rampa α _{max.}	0,6 grado
Numero taglienti Z	3
Vite inserto	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Profondità di taglio massima a _{p max}	6 mm
Lunghezza rampa L per α _{max.}	19,25 mm
Ø Tagliente D _c	32 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	48 mm
Sede filettata M	M12

Ø D ₃	20 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229723 1
-----------------------------	----------