

**TOMT 060508ER-GM, PR1525, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	226430 ST1400
GTIN	4960664914319
Classe articolo	25A

**Descrizione****Esecuzione:**

Migliore evacuazione dei trucioli grazie agli inserti caratterizzati da una straordinaria struttura a gradini guidatrucioli. L'angolo di spoglia superiore assiale massimo di 17° assicura forze di taglio ridotte.

**Uso:**

La geometria GM è la 1ª scelta per le lavorazioni comuni.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Codice ISO Inserto: TOMT 060508ER-GM

Avanzamento  $f_z$ : 0,08 - 0,25 mm

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Codice ISO Inserto	TOMT 060508ER-GM
Avanzamento $f_z$	0,08 - 0,25 mm
Modello	ST1400

Tipo	PR1525
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		