


TOMT 060508ER-SM, CA6535, Modello: S

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226445 S
GTIN	4960664914036
Classe articolo	25A

Descrizione
Esecuzione:

Migliore evacuazione dei trucioli grazie agli inserti caratterizzati da una straordinaria struttura a gradini guidatrucioli. L'angolo di spoglia superiore assiale massimo di 17° assicura forze di taglio ridotte.

Uso:

La geometria SM è la 1^a scelta per le forze di taglio molto basse.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Codice ISO Inserto: TOMT 060508ER-SM

Avanzamento f_z : 0,08 - 0,15 mm

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	TOMT 060508ER-SM
Avanzamento f_z	0,08 - 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Modello	S

Tipo	CA6535
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		