



Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	203085 6
GTIN	4062406569310
Classe articolo	12X

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita **in modo specifico per l'impiego TPC** universale.

Nocciolo rinforzato.

Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.

Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

$h_{max.}$: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

$a_{e,max.} = 0,18 \times D$ per la lavorazione TPC.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	65 mm
Lunghezza taglienti L_c	18 mm
Numero denti Z	4
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	25 mm
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HB
Ø Posizione libera D_1	5,8 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Tolleranza Ø nominale	e8

Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Angolo dell'elica	40 grado
Ø Tagliente D_c	6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,12 mm
Spessore centrale del truciolo $h_{max.}$ per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm ²	0,058 mm
Rivestimento	TiSiN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,18×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	TPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	360 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	290 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

Aria

idoneo