

**HOLEX®**
**Filiere HSS-E, M × passo: 16X1**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 141065 16X1   |
| GTIN            | 4045197595379 |
| Classe articolo | 12K           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

**Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°. Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.**

Tipo di filettatura: MF

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS E

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1 mm

Ø esterno: 45 mm

Altezza: 14 mm

**Descrizione tecnica**

|           |       |
|-----------|-------|
| Passo     | 1 mm  |
| Altezza   | 14 mm |
| Ø esterno | 45 mm |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Classe di tolleranza | DIN 13 6g |
| Misura del filetto   | 16        |
| Tipo di filettatura  | MF        |
| Angolo di filetto    | 60 grado  |
| Materiale da taglio  | HSS E     |
| Norma                | EN 22568  |
| Direzione di taglio  | destra    |