

Garant
Maschio a mano singolo Finitore, non rivestito, M: M22

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130180 M22
GTIN	4045197066060
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2,5 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

 Ø codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø preforo: 19,5 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	2,5 mm
Ø preforo	19,5 mm
Ø Filettatura	22 mm
Norma	DIN 352
Ø codolo D _s	18 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	44 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M22
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

