

Garant**XNEX 040308, HB7525, Modello: ST900**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserti bilaterali a 3 taglienti. Materiali da taglio efficienti per **una straordinaria sicurezza dei processi.**

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

profondità di taglio massima $a_{p\max}$: 2 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,12 mm

Spessore inserti S: 3.18 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,12 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Modello	ST900
Spessore inserti S	3.18 mm
Codice ISO Inserto	XNEX 040308
Tipo	HB7525

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	335 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	240 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	220 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		