

Garant**Fresa per spallamenti a 90°, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z:
25/4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215178 25/4
GTIN	4062406570101
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema per frese per spallamenti per **fresatura di spallamenti continua**. La dimensione compatta degli inserti garantisce **enorme stabilità** con un numero di taglienti estremamente elevato e al contempo la **massima produttività**.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 7IP**.

Descrizione tecnica

Sede filettata M	M12
Ø Tagliente D _c	25 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	35 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Set di viti per inserti	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Profondità di taglio massima a _{p max}	2 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Insero adatto	XNEX 040308

Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 1	219878 1
--	----------