

HOLEX**Paio di guanti Pro Cut D / Protector, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094603 11
GTIN	4062406572228
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX Pro Cut D. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per svolgere attività di tipo universale o di precisione e per la protezione contro pericoli di lesioni da taglio elevati. Con rivestimento in schiuma poliuretanic di nitrile e un'ottima indossabilità e destrezza. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l'uso in ambienti asciutti e oleosi. **Tecnologia di lavorazione a 18 maglie.**

Con protettori del dorso della mano aggiuntivi per garantire una protezione da urti e colpi leggeri.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Categoria di protezione	Categoria II
Misure guanti da lavoro	11

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Protezione antiurto
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Asciugatura	Asciugatura ad aria
EN 388	4X43D
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Lunghezza	255 mm
Utilizzo	riutilizzabile
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio