



Coltello multiuso CutiX® con impugnatura in magnesio e 3 lame, 18 mm, Lunghezza complessiva: 165mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	845051 165
GTIN	4003773087533
Classe articolo	86E

Descrizione

Esecuzione:

Affidabile alleato con straordinaria stabilizzazione della lama. Guida di stabilizzazione allungabile innovativa e regolabile. Corpo in magnesio robusto e di lunga durata. Leggero come la plastica e duro come l'alluminio pressofuso. Foro di fissaggio per assicurare gli utensili. Con 3 lame preincise a settori, a 8 livelli, 18 mm di larghezza.

Vantaggi:

- **Corsoio piatto ed ergonomico separato per lama e guida di stabilizzazione. Nessun azionamento accidentale del corsoio.**
- **Stabilizzazione della lama straordinaria. Applicazione di una pressione mirata senza rischio di lesioni. Nessuna piegatura o rottura involontaria della lama.**

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Spessore lama	0,5 mm
Numero di lame	3
Lunghezza lama	100 mm
Numero di settori preincisi	8
Lunghezza complessiva	165 mm
Larghezza lama	18 mm

Materiale impugnatura	Magnesio
Tipo di prodotto	Cutter

Accessori

Set di 10 lame preincise a settori "experience", 18 mm Numero 10	845010 10
Set di 10 lame preincise a settori "longlife", 18 mm Numero 10	845015 10
Set di 10 lame "experience", 18 mm, senza protezioni antirottura Numero 10	845016 10
Set di 50 lame preincise a settori "experience", 18 mm Numero 50	845018 50
Set di 50 lame preincise a settori "longlife", 18 mm Numero 50	845019 50
Set di 10 lame preincise a settori "multisharp", 18 mm Numero 10	845021 10
Set di 50 lame preincise a settori "multisharp", 18 mm Numero 50	845023 50