

Garant**Morsa autocentrante pneumatica, Modello: 100****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 360180 100 |
| GTIN | 4062406572945 |
| Classe articolo | 310 |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corsa regolabile + 5 mm per lato.**
- **Forza di serraggio a regolazione continua fino a 22,5 kN. Somma aritmetica = 45 kN.**
- **Anche con una perdita di aria compressa, la morsa autocentrante è in grado di garantire il posizionamento sicuro del pezzo specialmente nei cambio pallet grazie al leggero precarico (circa 60 kg) di cui è dotata.**

Uso:

Per il serraggio autocentrante di componenti. Ideale per il **funzionamento automatizzato** attraverso le unità di serraggio a 4 canali, ma anche tramite gli attacchi laterali.

Accessori speciali:

Programma di ganasce n. art. 360135 – 360151 Dim. 80.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|--------|
| Potenza pneumatica massima | 9 bar |
| Altezza H | 95 mm |
| L | 100 mm |
| Larghezza ganasce A | 80 mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Peso | 4,8 kg |
| Corsa di serraggio | 6 mm |
| Forza di serraggio fino a max. | 10 kN |
| B | 100 mm |
| Per codice a colori | PCV 100 |
| Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |