



Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 5X0,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130480 5X0,5
GTIN	4045197067470
Classe articolo	12G

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2181

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 50 mm

Ø codolo D_s: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø preforo: 4,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	5 mm
Ø Preforo	4,5 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 2181
Profondità filettatura	10 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M5×0,5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Forma dell'imbocco	D
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		

Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto