

Garant
Set di maschi a mano, non rivestito, G: G3/4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130550 G3/4
GTIN	4045197067647
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 26,44 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

Ø codolo D_s: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø preforo: 24,5 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	14
Ø Filettatura	26,44 mm
Ø Preforo	24,5 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Codolo D _s	20 mm

Lunghezza complessiva L	90 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Profondità filettatura	79,32 mm
Misura del filetto	G3/4
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5157
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		

Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto