



## Maschio a macchina HSS-E Forma E, TiN, M: M8



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	136150 M8
GTIN	4045197078179
Classe articolo	11H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Minore tendenza all'incollamento di materiale.

**Forma E** (imbocco a 1,5 – 2 spire).

#### Nota:

**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!**

**I prodotti più recenti consigliati si trovano al n. art. 135960 – 136158.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva  $L_{\text{compl.}}$ : 90 mm

Ø gambo: 8 mm

Quadro del codolo: 6,2 mm

Ø preforo: 6,8 mm

### Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,25 mm
Ø preforo	6,8 mm
Angolo d'imbocco	50 grado
Ø Filettatura	8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371

Ø gambo	8 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	90 mm
Quadro del codolo	6,2 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	24 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M8
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	E
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde