



## Maschio a macchina HSS-E Forma C, TiCN, M: M4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	135950 M4
GTIN	4045197077967
Classe articolo	11H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Forma C** (imbocco a 2 – 3 spire).

Per esigenze particolarmente elevate di durezza e tenacia.

#### Nota:

**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!**

**I prodotti più recenti consigliati si trovano al n. art. 135960 – 136158.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,7 mm

Lunghezza complessiva  $L_{compl.}$ : 63 mm

Ø gambo: 4,5 mm

Quadro del codolo: 3,4 mm

Ø preforo: 3,3 mm

### Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Ø preforo	3,3 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	4 mm
Angolo d'imbocco	50 grado
Passo della filettatura	0,7 mm
Norma	DIN 371

Ø gambo	4,5 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	63 mm
Quadro del codolo	3,4 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	12 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M4
Rivestimento	TiCN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde