

Garant**Paio di guanti MASTER CUT C OIL, Misure guanti da lavoro: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094418 12
GTIN	4062406574185
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un'ottima sensibilità tattile e un'elevata destrezza. Particolarmente adatto per la manipolazione di precisione di componenti affilati di piccole dimensioni. Perfettamente indicato anche negli ambienti umidi od oleosi grazie al rivestimento con 3/4 di nitrile fino alle nocche. Un secondo strato di rivestimento in nitrile sabbato sul palmo e sulle dita garantisce una presa particolarmente sicura. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

GARANT MASTER CUT C OIL. Guanto antitaglio molto flessibile con livello di protezione antitaglio C. Particolarmente adatto per **ambienti di lavoro oleosi con pericolo di taglio elevato**, ad esempio su macchine per la truciolatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	MASTER CUT
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / nero
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio