

Garant**CCGT 030101, Tipo: HB7025-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Classe articolo	211

Descrizione

CCGT 030101 HB7025-1 Tipo: HB7025-1
Rompitrucoli: SF
Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,4 mm
Avanzamento f : 0,03 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 180 m/min
Raggio di curvatura	0,1 mm
Tipo	HB7025-1
Avanzamento f	0,03 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucoli	SF
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CCGT 030101
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura