

Garant
CCGT 030101, Tipo: HB7125-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Classe articolo	211

Descrizione

CCGT 030101 HB7125-1 Tipo: HB7125-1
 Rompitrucioli: VF
 Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,4 mm
 Avanzamento f : 0,03 - 0,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 150 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm
Tipo	HB7125-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,1 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 150 m/min
Rompitrucioli	VF

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CCGT 030101
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura