



Maschio a macchina HSSE-PM Forma C 6G, TiAlN, M: M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	136155 M12
GTIN	4045197272300
Classe articolo	11H

Descrizione

Esecuzione:

Forma C (imbocco a 2 – 3 spire).

Classe di tolleranza ISO 3 / 6G

Uso:

Per pezzi trattati con uno **strato galvanico protettivo** oppure soggetti a deformazione per tempra.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

I prodotti più recenti consigliati si trovano al n. art. 135960 – 136158.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 3 6G

Passo della filettatura: 1,75 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 110 mm

Ø gambo: 9 mm

Quadro del codolo: 7 mm

Ø preforo: 10,2 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	12 mm
Numero taglienti Z	3
Ø preforo	10,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Passo della filettatura	1,75 mm
Angolo d'imbocco	50 grado
Norma	DIN 376
Ø gambo	9 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	110 mm
Quadro del codolo	7 mm
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Materiale da taglio	HSS E PM
Profondità filettatura	36 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M12
Rivestimento	TiAlN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde