

**Garant****CCGT 030101, Tipo: HU7315-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Classe articolo	211

### Descrizione

CCGT 030101 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	AF
Raggio di curvatura	0,1 mm
Rivestimento	non rivestita
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 300 m/min
Impiego principale	N
Tipo	HU7315-1

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCGT 030101
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,05 - 1,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura