

Garant**CCGT 030102, Tipo: HB7025-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Classe articolo	211

Descrizione

CCGT 030102 HB7025-1 Tipo: HB7025-1
Rompitrucoli: SF
Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,4 mm
Avanzamento f : 0,03 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 180 m/min

Codice ISO Inserto	CCGT 030102
Rompitrucioli	SF
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,4 mm
Tipo	HB7025-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura