

Garant**CCGT 030102, Tipo: HU7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Classe articolo	211

Descrizione

CCGT 030102 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AF
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Tipo	HU7315-1
Codice ISO Inserto	CCGT 030102
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	N

Rivestimento	non rivestita
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura