

**Compressore a batteria, Modello: M18FAC****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:**

Compressore a batteria M18 FUEL™. Con una pressione dell'aria di 2,8 bar e una portata effettiva di 48 l/m è possibile utilizzare le chiodatrici e gli apparecchi sparachiodi più comuni. Livello di pressione acustica pari a solo 68 dB(A) per garantire condizioni di lavoro accettabili.

Fornitura:

Versione senza batterie e caricabatterie.

Nota:

Altri compressori per artigiani disponibili su richiesta.

Gli starter set a batteria adatti si trovano al n. art. 073833 Dim. M18HNRG12.

Descrizione tecnica

Peso	14,4 kg
Potenza assorbita	0,4 kW
Pressione massima (aria)	9,31 bar
Potenza di aspirazione massima	126 l/min
Denominazione originale prodotto	M18FAC

Rumorosità	68 dB(A)
Larghezza	500 mm
Potenza di riempimento massima	74 l/min
Lunghezza	500 mm
Altezza	500 mm
Volume serbatoio a pressione	7,6 l
Tensione batteria	18 V
Tipo di prodotto	Compressore

Accessori

Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12