

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti + punte elicoidali per prefori, Per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	146450 M3-12
GTIN	4045197085115
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Contenuto:**

cad. 1 maschio a macchina M3 – M10 n. art. 131150; 1 maschio a macchina M12 n. art. 131200 e punte a carotare n. art. 114150

**Descrizione tecnica**

Per filettatura metrica	M3 – M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

Tipo di prodotto

Maschi a filettare

## Accessori

Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114150 6,8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114150 3,3
Maschio a macchina Forma B DIN 371 M M4	131150 M4
Maschio a macchina Forma B DIN 371 M M3	131150 M3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114150 10,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114150 4,2
Maschio a macchina Forma B DIN 371 M M5	131150 M5
Maschio a macchina Forma B DIN 371 M M10	131150 M10
Maschio a macchina Forma B DIN 371 M M6	131150 M6
Maschio a macchina Forma B DIN 376 M M12	131200 M12
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 85 mm	148700 85
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114150 2,5
Maschio a macchina Forma B DIN 371 M M8	131150 M8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114150 8,5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114150 5
Cassetta vuota Modello 4	146960 4