



## Supporto per punte per lucidatura diamantate Testa orientabile, Dim. codolo: 10-16



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Classe articolo	29M

### Descrizione

**Esecuzione:**

Testa dell'utensile orientabile (range di regolazione  $\pm 90^\circ$ ).

**Vantaggi:**

Qualità delle superfici possibile a  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

**Uso:**

Per la lavorazione di materiali fino a 65 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.

Per la lucidatura di **profili non interrotti** (convessi, concavi, cilindrici, conici) e superfici piane.

Utile anche per applicazioni fino allo spigolo.

**Precisione:**

Qualità delle superfici possibile a  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

**Fornitura:**

Dimensione codolo 10 incluso adattatore per codoli 12 mm  $\times$  12 mm e 16 mm  $\times$  16 mm.

**Attenzione:**

Le punte per lucidatura diamantate devono essere ordinate separatamente!

**Nota:**

Per istruzioni dettagliate sull'uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.

### Descrizione tecnica

Dimensione codolo	10 - 16 mm
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio