

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, MF: 12X1,25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	136250 12X1,25
GTIN	4045197078773
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione stabile, con elica a destra 15°.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

 Ø codolo D_s: 9 mm

Quadro del codolo □: 7 mm

Ø preforo: 10,8 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	10,8 mm
Ø Filettatura	12 mm
Passo della filettatura	1,25 mm
Ø Codolo D _s	9 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	24 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M12×1,25
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	15 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

