

Garant**DCGW 04T001, Esecuzione del tagliente: G****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268096 G
GTIN	4062406578145
Classe articolo	21H

Descrizione**Esecuzione:**

Esecuzione a norma CBN.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,03 - 0,08 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 140 m/min
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	H
Avanzamento f	0,04 - 0,06 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMW 060202
Materiale da taglio	CBN

Raggio di curvatura	0,1 mm
Tipo	BU7220
Esecuzione del tagliente	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura