

Mitutoyo**Micrometri per scanalature, Campo di misura: 25-50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Con stelo fisso e contatti di misura ribassati. Stelo e incudine in acciaio temprato, elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Passo vite angolare	0,5 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Larghezza contatti di misura	0,75 mm
Lunghezza contatti di misura	6,5 mm
Lettura	0,01 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100