

Garant
Svasatore conico in HSS 120°, non rivestito, Ø Esterno DC: 8mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150020 8
GTIN	4045197364678
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Adatto anche per acciai < 900 N/mm².

Cavità per trucioli ricavate dal pieno.

Descrizione tecnica

Ø Minimo svasatore per fori a partire da	2 mm
Tolleranza codolo	h9
Ø Esterno	8 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,09 mm/gir,
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	49 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	120 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		