



## Maschio a macchina Forma B DIN 371/376, non rivestito, M: M4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	131260 M4
GTIN	4045197069320
Classe articolo	12H

### Descrizione

**Esecuzione:**  
**Con imbocco corretto. HSS-E**

### Descrizione tecnica

Passo della filettatura	0,7 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	4 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	3,3 mm
Norma	DIN 371
Ø Codolo D <sub>s</sub>	4,5 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Quadro del codolo □	3,4 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	12 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M4
Rivestimento	non rivestito

## Scheda tecnica

Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		