

Garant
Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, Ø Esterno Dc: 11,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150150 11,5
GTIN	4045197085504
Classe articolo	11M

Descrizione
Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Tolleranza codolo	h9
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M6
Ø Esterno	11,5 mm
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	2,8 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS

Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		