

Armadio con ante scorrevoli, 2 altezze raccoglitori, Larghezza: 1600mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	974211 1600
GTIN	2050002053663
Classe articolo	91Q

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio con ante scorrevoli in legno con parete centrale e 2 ripiani centrali (rispettivamente a destra e a sinistra della parete centrale), 25 mm di spessore, regolazione con passo di 32 mm. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Zoccolo in acciaio, 30 mm di altezza, sempre in grigio metallizzato, incluse viti per la regolazione dell'altezza. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.

Descrizione tecnica

Possibilità chiusura sistemica	no
Zoccolo h	30 mm
Altezza	779 mm
Forma impugnatura	Maniglia ad arco
Numero ripiani	4

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	no
Superficie corpo	Legno
Materiale zoccolo	Lamiera di acciaio
Con zoccolo	sì
Larghezza	1600 mm
Codice serratura sostituibile per personalizzazione	no
Profondità	450 mm
Altezza utile	699 mm
Esecuzione	Armadio
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Gamma colori	Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Tipo di prodotto	Armadio per ufficio