

## Garant

### Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma E 6HX, TiAlN, M: M3



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	139198 M3
GTIN	4062406383374
Classe articolo	111

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Maschi a rullare ad alte prestazioni** di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l'impiego su acciai.

- **Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.**
- **Rivestimento HIPIMS a più strati per un'elevata resistenza all'usura.**
- **Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.**

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12).

**Classe di tolleranza: ISO 2X/6HX.**

**Forma E** (corsa di avvicinamento 1,5 - 2 spire) **per filettatura profonda con estremità corta.** La filettatura viene rullata fino a raggiungere quasi il fondo del foro.

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Quadro del codolo □: 2,7 mm

Valore indicativo del Ø preforo: 2,8 mm

#### Descrizione tecnica

Profondità filettatura	9 mm
Serie	GARANT Master
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	0,5 mm

Numero di scanalature per i trucioli	4
Misura del filetto	M3
Valore indicativo del $\varnothing$ preforo	2,8 mm
$\varnothing$ Filettatura	2,5 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Quadro del codolo $\square$	2,7 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$	3,5 mm
Rivestimento	TiAlN
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	E
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a rullare

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	38 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	37 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	27 m/min	P

Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	18 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	7 m/min	M
CuZn	idoneo	22 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		