

Garant**Maschio a macchina Forma B DIN 371, non rivestito, M: M3,5****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 131150 M3,5 |
| GTIN | 4045197068965 |
| Classe articolo | 11H |

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.**Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN. **ISO 2 6H****HSS-E****Descrizione tecnica**

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Ø Filettatura | 3,5 mm |
| Ø Preforo | 2,9 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Passo della filettatura | 0,6 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Ø Codolo D _s | 4 mm |
| Lunghezza complessiva L | 56 mm |
| Quadro del codolo □ | 3 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Profondità filettatura | 10,5 mm |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M3,5 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 13 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |