



Calibro a corsoio, Campo di misura: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415196 300
GTIN	4062406584245
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Nonio e superficie di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. **Lunghi becchi di misura per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi \varnothing .** Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Peso	0,44 kg
Taratura	A1
Risoluzione	mm / pollici
\varnothing Misura aggiuntiva interna	10 mm
Risoluzione	1/20 mm
Risoluzione	0,05 mm
Norma	Norma interna
Lunghezza dei becchi	90 mm
Limite di errore	0,05 mm
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300