



Calibro a corsoio, Campo di misura: 500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415196 500
GTIN	4062406584252
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Nonio e superficie di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. **Lunghi becchi di misura per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi \varnothing .** Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

Descrizione tecnica

Limite di errore	0,07 mm
Taratura	A1
\varnothing Misura aggiuntiva interna	20 mm
Risoluzione	mm / pollici
Risoluzione	1/20 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	0,05 mm
Peso	1,1 kg
Lunghezza dei becchi	150 mm
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500