

**Tampone per la filettatura non passa per MultiCheck Digital, Filettatura: M20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	486516 M20
GTIN	4046122621187
Classe articolo	48B

Descrizione**Norma:**Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.**Per:**

Apparecchio base 486511 Dim. 12-20, bussola di misura n. art. 486512 Dim. 12-20 e manicotto di protezione n. art. 486515 Dim. M12 fino a M20.

Descrizione tecnica

Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 13
Filettatura	M20
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Passo della filettatura	2,5 mm
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Calibro filettato non passa a tampone

Servizi

Rapporto di taraturaCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø Massimo 60 mm	028500 60
---	-----------

Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone passa o non
passa Ø massimo 90 mm

028540 90