

**Garant**
**Maschio a macchina 6G DIN 371, non rivestito, M: M2,5**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131300 M2,5
GTIN	4045197069580
Classe articolo	11H

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Con imbocco corretto.**
**Classe di tolleranza ISO 3 / 6G** = maggiorazione 0,02 – 0,04 mm.

**Uso:**

 Per pezzi trattati con uno **strato galvanico protettivo** oppure soggetti a deformazione post tempra.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 3 6G

Passo della filettatura: 0,45 mm

Lunghezza complessiva L: 50 mm

 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø Preforo: 2,05 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	2,5 mm
Ø Preforo	2,05 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Numero taglienti Z	2
Passo della filettatura	0,45 mm
Norma	DIN 371

Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,8 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	7,5 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2,5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

