

Garant
Maschio a macchina HSSE-PM, vaporizzato, MF: 18X1,5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	137055 18X1,5
GTIN	4045197585455
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:

Superficie vaporizzata, per limitare l'incollamento di materiale.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø codolo D_s: 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø preforo: 16,5 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	16,5 mm
Ø Filettatura	15 mm
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	1,5 mm
Ø Codolo D _s	14 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	36 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M18×1,5
Rivestimento	vaporizzato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	20 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	18 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	9 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	4 m/min	S
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		