

Garant**Fresa HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	191635 5
GTIN	4045197547118
Classe articolo	11W

Descrizione**Esecuzione:**

Speciale substrato **SPM** con elevata percentuale di cobalto.
Combina la **durezza del HMI** con la **tenacia dell'acciaio PM**.
Fresa a più taglienti con geometria universale.
Utilizzabile come fresa per sgrossatura, per semifinitura e finitura.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	4
Ø Tagliente D _c	5 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 1100 N/mm ²	0,012 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Lunghezza taglienti L _c	13 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 1835 B con h6
Tolleranza Ø nominale	k12
Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS E SPM

Norma	DIN 844 B
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	159 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	125 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	95 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	74 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	74 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	42 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	26 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	21 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	63 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	125 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		