

## Set di svasatori conici n. art. 150180 in cassetta 90°, TiN, Numero svasatori: 6



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150340 6
GTIN	4045197086075
Classe articolo	12M

## **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

Set di svasatori conici **in cassetta**. Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.

**Svasatori a 3 taglienti**, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

#### Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

#### **Contenuto:**

cad. 1 svasatore: Dim. 11,5; 15; 19; 6; 8; 10

#### Nota

Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.

### **Descrizione tecnica**

Numero svasatori	6
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	TiN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS		
Norma	DIN 335 C		
Codolo	Codolo cilindrico con h9		
Colore collarino	verde		
Tipo di prodotto	Svasatori conici		

# **Dati utente**

	Idoneità	$\mathbf{V}_{c}$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idonea	28 m/min	Р
Acciaio < 750 N/mm²	limitatamente adatta	27 m/min	Р
Acciaio < 900 N/mm²	limitatamente adatta	27 m/min	Р
Acciaio < 1100 N/mm²	limitatamente adatta	8 m/min	Р
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

## Accessori

Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio90° Ø Esterno Dc 15 mm	150184 15
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio90° Ø Esterno Dc 19 mm	150184 19
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio90° Ø Esterno Dc 10 mm	150184 10
Svasatore conico90° Ø Esterno Dc 10 mm	150180 10
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare90° Ø Esterno Dc 10 mm	150182 10
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150182 11,5



Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo	
irregolare e 3 superfici di serraggio90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150184 11,5
111111	
Svasatore conico90° Ø Esterno Dc 8 mm	150180 8
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare90° Ø Esterno Dc 19 mm	150182 19
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare90° Ø Esterno Dc 8 mm	150182 8
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare90° Ø Esterno Dc 15 mm	150182 15
Svasatore conico90° Ø Esterno Dc 6 mm	150180 6
Svasatore conico90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150180 11,5
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare90° Ø Esterno Dc 6 mm	150182 6
Svasatore conico90° Ø Esterno Dc 15 mm	150180 15
Svasatore conico90° Ø Esterno Dc 19 mm	150180 19
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio90° Ø Esterno Dc 8 mm	150184 8
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio90° Ø Esterno Dc 6 mm	150184 6