

Garant**Set di svasatori conici n. art. 150150 in cassetta 90°, non rivestito, Numero svasatori: 6**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150310 6
GTIN	4045197086020
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici **in cassetta**

Pratici per i lavori di montaggio e per l'officina.

Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Descrizione tecnica

Numero svasatori	6
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	27 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Accessori

Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150150 15
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150150 10
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150150 19
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150150 8
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150150 6
Svasatore conico di precisione 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150150 11,5