

Garant**Fresa a quarto di cerchio a spingere e tirare in HMI, TiAlN, Raggio r: 1 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	208170 1
GTIN	4045197198433
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:****Codolo extralungo.**Testa doppiamente rettificata **con doppio angolo.****Tolleranza:** Dim. = **raggio r \pm 0,05 mm.****Uso:**Per la **sbavatura a spinta** e **in tiro** di bordi.**Descrizione tecnica**

Raggio r	1 mm
Numero denti Z	4
Ø Massimo D ₂	10 mm
Ø Minimo D ₃	8 mm
L ₂ +0,5	4 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza taglienti L _c	1 mm
Fresatura a raggio	avanti e indietro
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI

Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza contorno del raggio	$\pm 0,05$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,5 \times r$ per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	115 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	70 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	35 m/min	M
GG(G)	idoneo	40 m/min	K
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		