

Garant
Fresa per finitura in HMI DIN 6535 HB, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	203480 8
GTIN	4045197119568
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Grazie a minimo 6 denti,
elevata stabilità e massima silenziosità.

Doppio angolo di spoglia laterale.

Uso:

Per contornare nella fase di **finitura**.

Descrizione tecnica

Ø Posizione libera D ₁	7,8 mm
Ø Tagliente D _c	8 mm
Numero denti Z	6
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,05 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,063 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	24 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Lunghezza taglienti L _c	19 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Tolleranza Ø nominale	e8

Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,1xD per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	600 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	400 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	190 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	95 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	65 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	S
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		

a secco	limitatamente adatto
Aria	limitatamente adatto