

Garant
Maschio a macchina HSS-E, nitrurato e vaporizzato, M: M2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	131920 M2
GTIN	4045197070630
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 0,4 mm

Lunghezza complessiva L: 45 mm

 \varnothing codolo D_s : 2,8 mm

 Quadro del codolo \square : 2,1 mm

 \varnothing preforo: 1,6 mm

Descrizione tecnica

\varnothing Filettatura	2 mm
Numero taglienti Z	2
Passo della filettatura	0,4 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
\varnothing Preforo	1,6 mm
Norma	DIN 371
\varnothing Codolo D_s	2,8 mm
Lunghezza complessiva L	45 mm
Quadro del codolo \square	2,1 mm

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	6 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2
Rivestimento	nitruato e vaporizzato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	6 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		