

**Garant****Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, Ø esterno Dc: 12,4 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150384 12,4
GTIN	4045197086570
Classe articolo	11M

**Descrizione****Esecuzione:**

**Struttura estremamente solida**, a più taglienti, **geometria speciale** per le massime sollecitazioni. Per **svasatura e sbavatura senza vibrazioni**. Per materiali di difficile lavorazione. Testina in metallo duro integrale saldata su codolo. Particolarmente adatta **per ghisa bainitica** (ADI).

**Nota:**

Accertarsi che durante l'utilizzo vi siano condizioni di lavoro stabili.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 5

Numero taglienti Z: 5

Ø minimo svasatore per fori a partire da: 4 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 8 mm

Avanzamento f in GJS ADI > 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Tolleranza codolo	h9
Ø prefotatura	4 mm
Ø minimo svasatore per fori a partire da	4 mm
Avanzamento f in GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/gir,
Ø esterno	12,4 mm
Ø codolo D <sub>s</sub>	8 mm

Lunghezza complessiva L	56 mm
Numero taglienti Z	5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Svasatori conici